

Système Venturi compact min.

SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

Réf. article.:10.02.02.06472

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06472>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts
SCPMb / SCPMc / SCPMi > SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with réduite



Diamètre de buse: 1,2 mm

Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)

Capacité d'aspiration (max.): 30 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 51 l/min

Niveau sonore libre: 76 dB(A)

Plage de pression (press. de service): 3,5 ... 6,0 bar

Max. vide: 920 mbar


Connexion électrique: Connecteur M8, 6 pôles

Conception vacuostat: Commutation NPN

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Type de protection IP: IP 40

Données de construction



Attribut	Valeur
B	12 mm
B1	12,50 mm
D	10,50 mm
d1	6,20 mm
d2	6,20 mm
d4	4,30 mm
G3	M8x1-M
H	65,30 mm
H1	73,90 mm
H2	24,95 mm
H3	7,50 mm
H4	30 mm
H5	7,50 mm
H6	17,50 mm
L	76,50 mm
L1	120,50 mm
L2	11,40 mm
L3	20,50 mm
X1	36 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Système Venturi compact min.

SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

Réf. article.:10.02.02.06472

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06472>

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de buse	1,20 mm
Conception vacuostat	Commutation NPN
Commande de vanne	NO
Connexion électrique	M8-6
Degré d'évacuation	92 %
Capacité d'aspiration (max.)	30 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	51 l/min
Max. consommation d'air souffler	10 l/min
Max. vide	920 mbar
Pression optimale	4,50 bar
Plage de pression (press. de service)	3,5 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	4 mm
Température de travail	0 ... 50 °C
Poids	84 g
Famille de produit	SCPMc

Accessoires



ASK WB-M8-6 2000 K-6P

Réf. article.:21.04.05.00488

Longueur du câble: 2 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Système Venturi compact min.

SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

Réf. article.:10.02.02.06472

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06472>



ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5

Réf. article.:21.04.05.00489

Longueur du câble: 2 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



ASK B-M8-6 5000 K-6P

Réf. article.:21.04.05.00255

Connexion électrique: Douille M8, 6 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4

Réf. article.:10.02.02.05602

Connexion électrique: Douille M8, 6 pol

Longueur L: 1 000 mm

Système Venturi compact min.

SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

Réf. article.:10.02.02.06472

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06472>



SD 10.5x31.7 SCPM

Réf. article.:10.02.02.05807

Diamètre extérieur D: 10,5 mm

Longueur L: 31,7 mm

Utiliser la construction: SCPM



ABL-SET SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.06080

Utiliser la construction: SCPMi/c/b



SET SCPM MOUNT1

Réf. article.:10.02.02.05805

Filetage G1: M4-M

Longueur L: 50 mm

Utiliser la construction: SCPM

Système Venturi compact min.

SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

Réf. article.:10.02.02.06472

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06472>



BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

Réf. article.:10.02.02.05824

Longueur L: 36,1 mm

Utiliser la construction: SCPM



STV-GE M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00468

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Diamètre extérieur D: 7,9 mm

Longueur L: 15 mm



STV-GE M7-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00469

Filetage G1: M7-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,5 mm

Système Venturi compact min.

SCPMc 12 S04 NO M8-6 NPN DET

Réf. article.:10.02.02.06472

<https://www.schmalz.com/10.02.02.06472>



ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.05522

Diamètre extérieur D: 10,8 mm

Filetage G1: M7-F

Longueur L: 7,9 mm

Utiliser la construction: SCPMi/c/b



ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.05643

Diamètre extérieur D: 10,5 mm

Filetage G1: M5-F

Longueur L: 8,6 mm

Utiliser la construction: SCPMi/c/b

Pièces de rechange



VST SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.06536

Utiliser la construction: Mini éjecteur compact SCPMi/c/b

contient: Silencieux

et: Kit de ressort

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch