

Pompe à vide

EVE-OG 165 AC3

Réf. article.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00048>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide lubrifiées
EVE-OG > EVE-OG 165 AC3

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien



Alimentation: courant triphasé

Niveau sonore: 70 dB(A)


Capacité d'aspiration (50 Hz): 165 m³/h

Puiss. nominale 50 Hz: 4 kW

Voltage (50 Hz): 230/400V AC3

Poids: 160 kg

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|--------|
| B | 542 mm |
| B2 | 94 mm |
| G3 | G2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 418 mm |
| L | 890 mm |
| L2 | 253 mm |
| X1 | 243 mm |
| X2 | 430 mm |
| X3 | 40 mm |
| Y1 | 305 mm |

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-------------------------------|-----------------------|
| Max. vide | -980 mbar |
| Max. vide | -28,94 inHg |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 165 m ³ /h |
| Voltage (50 Hz) | 230/400V AC3 |
| Puiss. nominale 50 Hz | 4 kW |
| Niveau sonore | 70 dB(A) |

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Pompe à vide

EVE-OG 165 AC3

Réf. article.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00048>

| | |
|-----------------------|--------|
| Poids | 160 kg |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Alimentation | AC3 |
| Famille de produit | EVE-OG |

Accessoires



DRM 40 P1 H

Réf. article.:10.07.02.00051

Diamètre extérieur D: 40 mm

Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar

conception Manom: Raccord arrière

Filetage G1: G1"-M



MSS-K 8-12A

Réf. article.:10.04.04.00123

Utiliser la construction: PKZM0

Type de protection IP: IP 65

Plage de mesure: bar

Pompe à vide

EVE-OG 165 AC3

Réf. article.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00048>



VOL 200

Réf. article.:10.03.03.00128

Réservoir volume: 200 l

Hauteur H: 434 mm

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Réf. article.:22.09.03.00038

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Pièces de rechange



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Réf. article.:10.07.01.00020

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 150 mm

Longueur L: 222 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 2-1/2-IG

Pompe à vide

EVE-OG 165 AC3

Réf. article.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00048>



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

Réf. article.:27.02.01.00056

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG



VST EVE-OG-165-255

Réf. article.:10.03.02.00057

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Dimensions: 165-255