Électrovanne

EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.01.00073


https://www.schmalz.com/10.05.01.00073

Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé



- Diamètre nominal: 15 mm
- Tension DC: 230V - AC
- Fonction valve: Vanne à 3/2 voies
- Commande de vanne: Sans courant, ouvert
- Filetage de connexion: G3/4"-F
- Plage de pression (press. de service): bar
- Consommation DC: 38,4 W

Données de construction



Attribut	Valeur
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	114 mm
H1	140 mm
L	209 mm
L1	211 mm
X1	133 mm
Y1	40 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	15 mm
Commande de vanne	Sans courant, ouvert
Débit nominal	566,70 l/min
Débit nominal	34 m^3/h
Consommation DC	38,40 W
Tension DC	230V - AC

Contactez Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Électrovanne


EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.01.00073

https://www.schmalz.com/10.05.01.00073

Temps de fermet.	80 ms
Poids	4,67 kg
Famille de produit	EMV

Accessoires




FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm
Longueur L: 39 mm
Filetage G1: G3/4"-M

Pièces de rechange



FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm
Longueur L: 39 mm
Filetage G1: G3/4"-M