

Bague d'étanch. p. vent. plate SUF

DR-SUF 160 NBR-60

Réf. article.:10.01.01.14327

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14327>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure des palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange VacuMaster Vario > DR-SUF 160 NBR-60

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SUF




Dimensions: 160

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	130 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
H	29,80 mm
Z (Course)	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	160
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	137 g

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch



Bague d'étanch. p. vent. plate SUF

DR-SUF 160 NBR-60

Réf. article.:10.01.01.14327

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14327>
