

Plaque de friction


ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Réf. article.:10.01.15.00402

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00402>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Amélioration des centres d'usinage CNC > Accessoires et pièces de rechange Innospann > ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Plaque de friction



Largeur B: 86 mm

Diamètre intérieur d: 5 mm


Hauteur H: 8,7 mm

Longueur L: 86 mm

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-55

Type: CUP 100

Données de construction



Attribut	Valeur
B	86 mm
d	5 mm
H	8,70 mm
L	86 mm