

Bloc de bridage

VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Réf. article.:10.01.12.03422

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03422>

Page d'accueil > Blocs de bridage par le vide VCBL-R > VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Bloc de bridage pour table cranntée



Longueur L: 160 mm

Largeur B: 96 mm


Hauteur H: 125 mm

Trame: 30/50

Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm]: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

Données de construction



Attribut	Valeur
B	96 mm
H	125 mm
H2	102 mm
L	160 mm
L1	160 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Trame	30/50

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Bloc de bridage

VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Réf. article.:10.01.12.03422

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03422>



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

Réf. article.:10.01.12.02691

ERS VCBL-R

Réf. article.:10.01.12.02693




Bloc de bridage

VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Réf. article.:10.01.12.03422

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03422>



ISDR 150x150x13.5 R 30/50

Réf. article.:10.01.15.00352

Longueur L: 150 mm

Largeur B: 150 mm

Hauteur H: 13,5 mm

Type: R 30/50