

Raccord de traverse

HTR-STS 60x60 D30 WI

Réf. article.:10.08.03.00092

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00092>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Supports pour ventouses et tiges à ressorts > Supports pour tubes carrés HTR-STS > HTR-STS 60x60 D30 WI

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés




Connexion 1: 60x60

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D30-G1/2

Version: coudé

Données de construction



Attribut	Valeur
B	53 mm
d	31 mm
H	60 mm
H1	115 mm
L	134 mm
L1	32 mm
s	7 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	533 g
Famille de produit	HTR-STS

Accessoires

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Raccord de traverse

HTR-ST5 60x60 D30 WI

Réf. article.:10.08.03.00092

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00092>



SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Réf. article.:10.01.01.10025

Diamètre extérieur D: 35 mm

Diamètre intérieur d: 16,5 mm

Longueur L1: 5 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Réf. article.:10.01.03.06140

Diamètre extérieur D: 38 mm

Diamètre intérieur d: 18,5 mm

Longueur L1: 5 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Réf. article.:10.01.01.10015

Diamètre extérieur D: 38 mm

Diamètre intérieur d: 21,5 mm

Longueur L1: 5 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Raccord de traverse

HTR-ST5 60x60 D30 WI

Réf. article.:10.08.03.00092

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00092>



SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Réf. article.:20.06.01.00044

Diamètre extérieur D: 56 mm

Diamètre intérieur d: 31 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé