

Support tooling ventouse

HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS

Réf. article.:10.07.06.00600

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00600>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Système de support pour outillage HT > Supports pour ventouses HT-SG I > HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS

Support pour ventouse



Connexion 1: Tête sphér. 32 mm


Version: integrated nozzle

Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.

Raccord: Adapt. rectangu.

Fonction supplémentaire Ejecteur: Ventilation atmosphérique

Données de construction



Attribut	Valeur
B	46 mm
B1	86,90 mm
B2	31 mm
B3	32 mm
D	32 mm
G4	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	47,70 mm
H2	4,80 mm
L	46,50 mm
L1	90,60 mm
L2	67 mm
L3	15 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	256,80 g
Famille de produit	HT-SG-I

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Support tooling ventouse

HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS

Réf. article.:10.07.06.00600

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00600>

Accessoires



STV-GE G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00204

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,4 mm

Longueur L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00288

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Plastiques

Température de travail: °C

Longueur L: 20,8 mm