

Raccord de tuyau

ST G1-AG 32 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00168>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Accessoires pour raccords filetés > ST G1-AG 32 MS-V

Raccord de tuyau



Filetage G1: G1"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 32 mm


Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 10,5 mm

Diamètre nominal dn: 26 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	26 mm
D	32 mm
G1	G1"-M
L	10,50 mm
L1	62 mm
LG1	16 mm
SW1	36 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Poids	176 g

Accessoires

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Raccord de tuyau

ST G1-AG 32 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00168>



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00008

Diamètre extérieur D: 41 mm

Diamètre intérieur d: 32 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 110 mm

Plage de pression (press. de service): -0,85 ... 4,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C



DR G1 39/34x2 PA

№ детали.:10.07.08.00025

pour: G1

Diamètre extérieur D: 39 mm

Diamètre intérieur d: 34 mm

Matière: Polyamide