Raccord rapide coudé

STV-WF G1/8-AG 8

Réf. article.:10.08.02.00170

https://www.schmalz.com/10.08.02.00170

Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage

- Filetage G1: G1/8"-M
- Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
- Matière: Laiton nickelé
- Température de travail: -10 ... 70 °C
- Longueur L: 23,4 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
G1	G1/8"-M
dn	5,40 mm
D1	14,30 mm
H	9,80 mm
H1	23,60 mm
L	23,40 mm
L1	31,30 mm
LG1	5 mm
SW1	14 mm
SW3	16 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 8 d = 6
Type de tuyau	8-6
Matière	Laiton nickelé
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-10 ... 70 °C
Poids	43 g

Contactez Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Raccord rapide coudé

STV-WF G1/8-AG 8

Réf. article.:10.08.02.00170

https://www.schmalz.com/10.08.02.00170

Famille de produit	STV

Accessoires



VSL 8-6 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00015

Diamètre extérieur D: 8 mm
Diamètre intérieur d: 6 mm
Longueur max.: 100 m
Matière tuyau: PE
Plage de pression (press. de service): bar
Température de travail: °C

VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm
Diamètre intérieur d: 6 mm
Longueur max.: 500 m
Matière tuyau: PU
Rayon de pose min.: 45 mm
Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar
Température de travail: -35 ... 60 °C