

Raccord rapide droit

STV-GE G3/8-AG 14

Réf. article.:10.08.02.00211

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00211>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-GE G3/8-AG 14

Raccord fileté rapide droit



Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 14 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 21,5 mm

Longueur L: 30,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
D	21,50 mm
d	14 mm
G1	G3/8"-M
dn	10,30 mm
L	30,50 mm
L1	37,80 mm
L2	22,10 mm
LG1	7,30 mm
SW1	22 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 14 d = 11
Type de tuyau	14-11
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	50 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Raccord rapide droit

STV-GE G3/8-AG 14

Réf. article.:10.08.02.00211

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00211>

Accessoires



VSL 14-11 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00038

Diamètre extérieur D: 14 mm

Diamètre intérieur d: 11 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 100 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C