

## Raccord rapide droit

STV-GE M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00468

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00468>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > STV-GE M5-AG 4

### Raccord fileté rapide droit



Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm


Matière: Laiton

Température de travail: °C

Diamètre extérieur D: 7,9 mm

Longueur L: 15 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
D	7,90 mm
d	4 mm
G1	M5-M
dn	2 mm
L	15 mm
L1	19,50 mm
LG1	4,50 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 4 d = 2
Type de tuyau	4-2
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Famille de produit	STV