

## Système Venturi compact

SEM-C 50 SDA NO AS VD

Réf. article.:10.02.02.03057

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03057>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts  
SEM-C > SEM-C 50 SDA NO AS VD

### Ejecteur multi-étagé (réglable) de haute capacité d'asp.



Dimensions: 50

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Capacité d'aspiration (max.): 554 l/min


Consommation d'air (en aspiration): 190 l/min

Max. vide: -850 mbar

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

conception Ejecteurs compacts: Avec système de soufflage

### Données de construction



| Attribut | Valeur    |
|----------|-----------|
| B        | 116,50 mm |
| B1       | 232 mm    |
| d        | 5,50 mm   |
| D1       | 50 mm     |
| G1       | G1/4"-F   |
| G2       | G3/4"-F   |
| G3       | G3/4"-F   |
| H        | 80 mm     |
| L        | 219,50 mm |
| L1       | 339,50 mm |
| L2       | 10,50 mm  |
| X1       | 183 mm    |
| Y1       | 55 mm     |

### Données techniques

| Attribut                           | Valeur               |
|------------------------------------|----------------------|
| Capacité d'aspiration (max.)       | 554 l/min            |
| Degré d'évacuation                 | 86 %                 |
| Consommation d'air (en aspiration) | 190 l/min            |
| Commande de vanne                  | Sans courant, ouvert |

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Système Venturi compact

SEM-C 50 SDA NO AS VD


Réf. article.:10.02.02.03057

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03057>

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Poids                  | 1,95 kg     |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Dimensions             | 50          |
| Famille de produit     | SEM-C       |

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

### Accessoires



#### ASK B-Form-C 5000 K-3P

Réf. article.:21.04.06.00084

Connexion électrique: Douille Form C

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PVC câble



#### ASK B-M8-4 5000 K-4P

Réf. article.:10.06.02.00031

Connexion électrique: Douille M8, 4 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Système Venturi compact

SEM-C 50 SDA NO AS VD

Réf. article.:10.02.02.03057

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03057>



### ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Réf. article.:10.06.02.00032

Connexion électrique: Coudé douille M8, 4 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



### ASV SMP/SCP-20-30-NO 2xC/M8 K

Réf. article.:10.02.02.01291

Raccord 1: 2xCon.DIN175301-803A/M8

Longueur L: 5 425 mm

## Pièces de rechange



### SD G3/4-AG 50x120 SEM

Réf. article.:10.02.01.00312

Filetage G1: G3/4"-M

Diamètre extérieur D: 50 mm

Longueur L: 120 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs multi-étagé