

## CobotPump

ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

Réf. article.:10.03.01.00584

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00584>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide End-of-Arm > ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

### CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs



Tension DC: 24V - DC

Alimentation: 0,3 A

Connexion électrique: Contact à ressort


Entrées/sorties: RS 485

Température de travail: 0 ... 40 °C

Capacité d'aspiration (max.): 1,6 l/min

Puiss. nominale: 7,2 W

### Données de construction



Attribut	Valeur
D	63 mm
D2	35,50 mm
D mk1	46 mm
G1	M4-F
G2	G1/4"-F
L	56,40 mm
L1	61,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	1,60 l/min
Tension DC	24V - DC
Puiss. nominale	7,20 W
Alimentation	0,30 A
Connexion électrique	Contact à ressort
Température de travail	0 ... 40 °C

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)