

Turbine

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00088

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00088>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Turbines pour le vide > Turbines pour le vide SB > SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.



Capacité d'aspiration (50 Hz): 90 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 110 m³/h

Vide (50Hz): 330 mbar

Vide (60Hz): 350 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 1,5 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 1,8 kW

Voltage (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %


Voltage (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%

Construction: IE3:JPN/KOR/BRA

Permission: IE3

Poids: 28,5 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	306 mm
B1	317 mm
d	10,20 mm
D2	60 mm
G1	G1-1/2"-F
H	357 mm
L	431 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	90 m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz)	1 499,90 l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz)	110 m³/h
Vide (50Hz)	330 mbar
Vide (60Hz)	350 mbar
Type de protection IP	IP 55

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Turbine

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00088

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00088>

Puiss. nominale 50 Hz	1,50 kW
Puiss. nominale 60 Hz	1,80 kW
Voltage (50 Hz)	D200V/Y350V ± 10 %
Voltage (60 Hz)	
Niveau sonore	63,70 dB(A)
Niveau sonore (60 Hz)	68,40 dB(A)
Poids	28,50 kg
Construction	IE3-TYP3
Construction	IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produit	SB

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00234

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 230V - AC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 563 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00319

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 24V - DC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 563 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Turbine

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00088

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00088>



STF 60 P 4.5 SSD

Réf. article.:10.07.01.00259

Raccord: Ø60mm

Version: Boîtier en piclon

Débit nominal: 270 m³/h

Porosité: 3 µm

Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSD