

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Réf. article.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à aiguilles > Préhenseurs à aiguilles SNG-V > SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste



Nombre d'aiguilles: 6


Diamètre des aiguilles: 1,5 mm

Fonction supplémentaire: Course variable, haut vigueur

Course de l'aiguille Z(NA): 25 mm

Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 7,0 bar

Données de construction



Attribut	Valeur
B	48 mm
B2	10 mm
d	6,60 mm
d1	11 mm
G1	M5-F
G2	G1/8"-F
G3	M5-F
G4	M5-F
H	87,20 mm
H1	111,60 mm
H2	20 mm
L	229 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
X3	25 mm
Y2	29 mm
Z(NA)	25 mm

Données techniques

Attribut

Valeur

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Réf. article.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>

Nombre d'aiguilles	6
Diamètre des aiguilles	1,50 mm
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 7,0 bar
Température de travail	5 ... 60 °C
Poids	1140 g
Fonction supplémentaire	Course variable, haut vigueur
Famille de produit	SNG-V

Accessoires



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00403

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille



HTS-A2 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00622

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Réf. article.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>



HTS-A3 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00619

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00666

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Connexion Profil: 2x vis M6

Dimensions: AP/AE

Version: En une seule pièce



STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Réf. article.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>



STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M



VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

Pièces de rechange



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

Réf. article.:10.01.29.00576

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: V-HP

contient: 2 cales d'aiguille montées

Nombre d'aiguilles: 6

Diamètre des aiguilles: 1,5 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 25 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Préhenseur à aiguilles

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Réf. article.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

Réf. article.:10.01.29.00577

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: V-HP

contient: Surface de préhension PTFE

Nombre d'aiguilles: 6

Diamètre des aiguilles: 1,5 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 25 mm