

# Électrovanne

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC


Réf. article.:10.05.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00050>




Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMVO > EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

## Electrovanne EMVO pour la commande directe du vide



|                                        |
|----------------------------------------|
| Diamètre nominal: 20 mm                |
| Tension DC: 24V - DC                   |
| Fonction valve: Vanne à 3/2 voies      |
| Commande de vanne: Sans courant, fermé |
| Filetage de connexion: G3/4"-F         |
| Consommation DC: 40,8 W                |

## Données de construction




| Attribut | Valeur    |
|----------|-----------|
| d        | 9 mm      |
| D        | 80 mm     |
| G1       | G3/4"-F   |
| G2       | G3/4"-F   |
| G3       | G3/4"-F   |
| H        | 100 mm    |
| H1       | 187,50 mm |
| H3       | 10 mm     |
| L        | 206 mm    |
| L2       | 43 mm     |
| X1       | 45 mm     |
| Y1       | 80 mm     |

## Données techniques

| Attribut          | Valeur              |
|-------------------|---------------------|
| Diamètre nominal  | 20 mm               |
| Commande de vanne | Sans courant, fermé |
| Débit nominal     | 1200 l/min          |
| Débit nominal     | 72 m³/h             |
| Consommation DC   | 40,80 W             |
| Tension DC        | 24V - DC            |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 5,80 kg |
| Famille de produit | EMVO    |

### Accessoires



#### FAS 80x39 G3/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00062

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 39 mm

Filetage G1: G3/4"-M