Ventouse à soufflets (ronde)

FG 4 SI-CO-55 N017

Réf. article.:10.01.06.03277

https://www.schmalz.com/10.01.06.03277

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

- Dimensions: 4
- Matière: Silicone SI conducteur
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction

Attribut	Valeur
d	3,50 mm
d2	2,40 mm
D1	5,10 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	3,80 mm
H	14 mm
H2	3,90 mm
H3	7 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,27 N
Force de rupt.	0,60 N
Volume	0,12 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	4 mm
Dimensions	4
Famille d'insert	N 017
Nombre de soufflets	2,50

Contactez Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 4 SI-CO-55 N017

Réf. article.:10.01.06.03277

https://www.schmalz.com/10.01.06.03277

Matière	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	0,40 g
Famille de produit	FG

Contactez Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 |
schmalz@schmalz.ch