

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 53 SI-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00128>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 53 SI-55 N018

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 53


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
d1	14,50 mm
d2	33 mm
D1	58,60 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	60 mm
Ds	50 mm
H	34 mm
H2	12,30 mm
H3	19 mm
Z (Course)	15 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	51,30 N
Dimensions	53
Matière	Silicone SI
Poids	18,80 g

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 53 SI-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00128>

Rayon de courbure (min) (convexe)

75 mm

Famille de produit

FGA

Accessoires



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.06.01065

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 4 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.06.01066

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch