Ventouse à soufflets (ronde)

SAB 125 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00825

https://www.schmalz.com/10.01.06.00825

Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées

- Dimensions: 125
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR
- Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord: G1/4-AG
- Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6 mm
D1	94 mm
Dmax(S)	135 mm
Ds	126 mm
G1	G1/4"-M
H	67,80 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	32 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	250 N
Force de rupt.	558 N
Force latérale	410 N
Force latérale surface huileuse	335 N
Volume	220 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	140 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

SAB 125 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00825

https://www.schmalz.com/10.01.06.00825

Dimensions	125
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	179,30 g
Famille de produit	SAB
Nombre de soufflets	1,50

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m