

Ventouse plate (ovale)

SGO 60x20 NBR-55 N023

Réf. article.:10.01.05.00154

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00154>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SGO 60x20 NBR-55 N023

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées




Dimensions (LxB): 60 x 20

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	22 mm
Bs	19 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	4 mm
Dk	15,50 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	59 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Course)	2,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	50,10 N
Dimensions (LxB)	60 x 20
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	9,70 g

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ovale)

SGO 60x20 NBR-55 N023

Réf. article.:10.01.05.00154

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00154>

Famille de produit

SGO

Accessoires



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00122

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00121

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium