

Ventouse plate (ovale)

SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021

Réf. article.:10.01.05.00931

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00931>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021


Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées



Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	4,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,20 mm
Dk	8,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	14,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Course)	0,70 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	3,10 N
Matière	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	0,40 g
Famille de produit	SGO

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ovale)

SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021

Réf. article.:10.01.05.00931

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00931>
