

Ventouse plate (ovale)

SGON 30x10 NBR-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.05.00100

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00100>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > Ventouses plates SGON > SGON 30x10 NBR-55 G1/8-AG

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées



Dimensions (LxB): 30 x 10


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
dn	2,50 mm
G1	G1/8"-M
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	12,20 N
Volume	0,52 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	7,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions (LxB)	30 x 10
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutchouc nitrile NBR

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ovale)

SGON 30x10 NBR-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.05.00100

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00100>

Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	6,80 g
Famille de produit	SGON

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00124

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SGO 30x10 NBR-55 N022

Réf. article.:10.01.05.00152

Dimensions (LxB): 30 x 10

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Ventouse plate (ovale)

SGON 30x10 NBR-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.05.00100

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00100>



ZOKL 11-13

Réf. article.:10.07.10.00032

Plage de serrage: 11,0 ... 13,0 mm

Matière: Acier galvanisé