

## Ventouse plate (ronde)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01158

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01158>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SPU > SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

### Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses




Dimensions: 125

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Raccord: G1/4"-F

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	22 mm
d2	83 mm
Dmax(S)	132 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-M
G3	G1/8"-F
H	25 mm
H1	43 mm
L2	22 mm
LG1	13 mm
LG2	13 mm
LG3	6 mm
Z (Course)	7 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	660 N
Force d'aspir. d2	365 N
Volume	75,40 cm <sup>3</sup>

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventouse plate (ronde)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01158

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01158>

Rayon de courbure (min) (convexe)	220 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Dimensions	125
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	240 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPU

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité  
 Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Accessoires



#### SU 120

Réf. article.:10.01.01.12437

Dimensions: 120

Plage de serrage: 115,0 ... 130,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

### Pièces de rechange



#### TV G1/4-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00061

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: G1/8"-F

Course ressort Z: 13 mm

## Ventouse plate (ronde)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Réf. article.:10.01.01.01158

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01158>



### DR-SPU 125 SI-60

Réf. article.:10.01.01.01100

Dimensions: 125

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A