

Ventouse plate (ronde)

SGP 35 SI-50 N034

Réf. article.:10.01.01.12784

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12784>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SGP 35 SI-50 N034

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.




Dimensions: 35

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 50 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	10 mm
Dk	16,50 mm
Dmax(S)	35 mm
Ds	30,20 mm
H	23,50 mm
H2	14,80 mm
Z (Course)	0,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	31 N
Volume	2,80 cm ³
Dimensions	35
Famille d'insert	N 034
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50 Shore A

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ronde)

SGP 35 SI-50 N034

Réf. article.:10.01.01.12784

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12784>

Poids	6,40 g
-------	--------

Famille de produit	SGP
--------------------	-----