

## Ventouse plate (ronde)

SFF 30 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SFF 30 SI-55 SC040

### Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles




Dimensions: 30

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 0

### Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	14,80 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Course)	2 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	26,90 N
Volume	1,67 cm <sup>3</sup>
Dimensions	30
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Rayon de courbure (min) (convexe)	30 mm
Famille d'insert	SC 040

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventouse plate (ronde)

SFF 30 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>

Poids	2,50 g
Famille de produit	SFF

### Accessoires



#### SC 040 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03414

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: G1/4"-M

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



#### SC 040 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02918

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: G1/4"-F

Longueur utile: 17,3 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

### Pièces de rechange

#### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventouse plate (ronde)

SFF 30 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>



### SC 040 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.04346

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: M5-M

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm