

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.24.00035

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00035>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAOXM (ovales) > SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Matière: Elastodur ED


Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-AG

Fonction supplémentaire: Élément de friction

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	51 mm
Bs	41,60 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-M
H	37,70 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	109 mm
Ls	101,80 mm
SW1	17 mm
SW2	5 mm
SW3	6 mm
Z (Course)	7,30 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	173 N
Force latérale	135 N
Force latérale surface huileuse	156 N
Volume	24 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	32 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.24.00035

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00035>

Dimensions (LxB)	100 x 40
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	64,10 g
Famille de produit	SAOXM

Pièces de rechange



SC-I 055 AR-FDC

Réf. article.:10.01.24.00011

Dimensions: 55

Version: Anti-rot/ Élém d friction

Application: SAOXM 100x40



SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Réf. article.:10.01.24.00003

Dimensions (LxB): 100 x 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.24.00035

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00035>



SC-A 055-AR G1/4-AG L

Réf. article.:10.01.06.03165

Géométrie de raccordement: 055-AR

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L: 2,5 mm

Version: Auto verrouillage