

## Collier de serrage

SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Colliers de serrage SSB / SSD > SSB 16-27 ST-VZ

### Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses




Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

### Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|--------|
| d1       | 16 mm  |
| d2       | 27 mm  |
| L        | 9 mm   |

### Données techniques

| Attribut           | Valeur           |
|--------------------|------------------|
| Plage de serrage   | 16,0 ... 27,0 mm |
| Matière            | Acier            |
| Poids              | 14 g             |
| Famille de produit | SSB / SSD        |

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Collier de serrage

SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>

### Accessoires



#### KAPP 9 Band

Réf. article.:20.12.01.00036

Longueur L: 9 mm

Dimensions: Band



#### VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00016

Diamètre extérieur D: 19 mm

Diamètre intérieur d: 13 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 85 mm

Plage de pression (press. de service): -0,90 ... 5,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C



#### VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00006

Diamètre extérieur D: 21 mm

Diamètre intérieur d: 12 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec du tissu

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Collier de serrage

SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>



### VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00007

Diamètre extérieur D: 26 mm

Diamètre intérieur d: 19 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 85 mm

Plage de pression (press. de service): -0,90 ... 5,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)