

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03494

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03494>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets) > SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 25


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	16,90 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	31,30 mm
Ds	26,40 mm
G1	G1/8"-M
H	27 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	11 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	14,90 N
Force de rupt.	23,40 N
Force latérale	13 N
Volume	5,25 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	25
Nombre de soufflets	1,50

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03494

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03494>

Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	7,10 g
Famille de produit	SPB1

Accessoires



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00309

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm



SPI 22 PA SPB1-25

Réf. article.:10.01.06.03315

Dimensions: 22

Matière: Polyamide

Application: SPB1-25

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03494

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03494>



SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SPB1 25 ED-65 SC040

Réf. article.:10.01.06.02453

Dimensions: 25

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5