Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 50 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03550

https://www.schmalz.com/10.01.06.03550

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

- Dimensions: 50
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Filetage G1: G1/8"-M
- Nombre de soufflets: 4,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	21 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/8"-M
H	72,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	27 mm
Z (Course)	26 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	13,70 N
Force d'aspir. de -400 mbar	27,30 N
Force d'aspir.	41 N
Force de rupt.	35 N
Volume	33,11 cm^3
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Nombre de soufflets	4,50
Matière	Silicone SI

Contactez Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 50 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03550

https://www.schmalz.com/10.01.06.03550

Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	50,90 g
Famille de produit	SPB4f

Accessoires

SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Réf. article.:10.07.01.00321

Diamètre extérieur D: 19,5 mm
Longueur L: 1 mm
Matière: Laiton / Inox
Porosité: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00003

Plage de serrage: 20,0 ... 32,0 mm
Matière: Acier
Surface: galvanisé

Pièces de rechange

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 50 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03550

https://www.schmalz.com/10.01.06.03550

SC 090 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03269

Géométrie de raccordement: 090
Raccord du vide: G1/8"-M
Longueur L1: 31 mm
Longueur utile: 7,5 mm
Diamètre nominal dn: 4 mm



SPB4f 50 SI-55 SC090

Réf. article.:10.01.06.03266

Dimensions: 50
Matière: Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
Nombre de soufflets: 4,5