

Flexible de vide (mètre)

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00016

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00016>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure des palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange du VacuMaster Basic / Comfort > VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 19 mm

Diamètre intérieur d: 13 mm

Longueur max.: 50 m


Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 85 mm

Plage de pression (press. de service): -0,90 ... 5,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	13 mm
D	19 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	19-13
Plage de pression (press. de service)	-0,90 ... 5,00 bar
Température de travail	-15 ... 65 °C
Rayon de pose min.	85 mm
Longueur max.	50 m
Poids/M	190 g/m
Poids/M	0,19 kg/m
Matière tuyau	PVC avec spirale de fil

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Flexible de vide (mètre)

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00016

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00016>

Famille de produit

VSL

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



SSB 12-20 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00159

Plage de serrage: 12,0 ... 20,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



ST G1/2-AG 13 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00162

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 13 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 6 mm

Diamètre nominal dn: 11 mm

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Flexible de vide (mètre)

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00016

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00016>



ST G1/4-AG 13 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00158

Filetage G1: G1/4"-M


Diamètre de tuyau int (recom.): 13 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5,5 mm

Diamètre nominal dn: 7,5 mm



ST G3/4-AG 13 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00164

Filetage G1: G3/4"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 13 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 8 mm

Diamètre nominal dn: 10,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00160

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 13 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5,9 mm

Diamètre nominal dn: 10 mm