

## Raccord rapide coudé

STV-W G1/4-AG 10

Réf. article.:10.08.03.00235

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00235>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-W G1/4-AG 10

### Raccord fileté rapide coudé et pivotant



Filetage G1: G1/4"-M


Diamètre extérieur du tuyau: 10 mm

Matière: Plastiques

Température de travail: 0 ... 60 °C

Longueur L: 27 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	10 mm
G1	G1/4"-M
dn	7 mm
D1	19 mm
H	16,50 mm
H1	26,10 mm
L	27 mm
L1	34,50 mm
LG1	6 mm
SW1	16 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 10 d = 7
Type de tuyau	10-7
Matière	Plastiques
Plage de pression (press. de service)	0,95 ... 10,00 bar
Température de travail	0 ... 60 °C
Poids	28,70 g
Famille de produit	STV

### Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | [schmalz@schmalz.fr](mailto:schmalz@schmalz.fr)



## Raccord rapide coudé

STV-W G1/4-AG 10

Réf. article.:10.08.03.00235

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00235>

---