

Connexion T

SVB-T 8

Réf. article.:10.09.02.00022

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00022>

Page d'accueil > Raccords instantanés à visser > SVB-T 8

Connexion T




Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 49 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
D1	14,40 mm
H	24,70 mm
H1	31,90 mm
L	49 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 8 d = 6
Type de tuyau	8-6
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	43 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr


Connexion T

SVB-T 8

Réf. article.:10.09.02.00022

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00022>

Accessoires



VSL 8-6 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00015

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 45 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -35 ... 60 °C