Ejecteur de base

SBP HV 2 04 7

Réf. article.:10.02.01.01716

https://www.schmalz.com/10.02.01.01716

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

- Conception: High Vacuum
- Nombre d'étages: 2
- Diamètre des buses: 0,4 mm
- Dimensions: 7
- Degré d'évacuation: 79 %
- Pression optimale: 4 bar
- Capacité d'aspiration (max.): 13,2 l/min
- Consommation d'air (en aspiration): 6,5 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
B	19 mm
D	6 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G3	G1/8"-F
G5	M4-F
H	22 mm
H3	12,50 mm
L	37 mm
L1	48 mm
L3	16 mm
LG3	6 mm
SW2	4 mm
X1	12 mm
Y1	12 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	0,40 mm
Nombre d'étages	2

Contactez Schmalz
Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ejecteur de base

SBP HV 2 04 7

Réf. article.:10.02.01.01716

https://www.schmalz.com/10.02.01.01716

Degré d'évacuation	79 %
Capacité d'aspiration (max.)	0,81 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	13,20 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	0,40 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	6,50 l/min
Niveau sonore libre	65 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	57 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	4 mm
Poids	28,70 g
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service)	29,0 ... 87,0
Pression optimale	58 psi
Capacité d'aspiration (max.)	0,47 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	0,23 cfm
Famille de produit	SBP-HV-HF

Accessoires

BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

Réf. article.:10.08.03.00313

Largeur B: 30 mm
Hauteur H: 40 mm
Longueur L: 25,5 mm
Utiliser la construction: Schmalz fixation element
Dimensions: 7

Pièces de rechange

Ejecteur de base

SBP HV 2 04 7

Réf. article.:10.02.01.01716

https://www.schmalz.com/10.02.01.01716

SEP HV 2 04 7

Réf. article.:10.02.01.01393

Conception: High Vacuum
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,4 mm
Diamètre d'alésage: 7 mm
Degré d'évacuation: 79 %
Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max.): 13,2 l/min
Consommation d'air (en aspiration): 6,5 l/min

SHC 2 7

Réf. article.:10.02.01.01510

Nombre d'étages: 2
Diamètre d'alésage: 7 mm
Diamètre extérieur D: 6 mm
Longueur L: 6 mm
Filetage G1: M8x0.5-M

SFE 7 AL

Réf. article.:10.02.01.01464

Diamètre d'alésage: 7 mm
Largeur B: 19 mm
Hauteur H: 22 mm
Longueur L: 37 mm
Filetage G1: G1/8"-F
Filetage G2: G1/8"-F
Raccord d'air comprim: G1/8"-F
Raccord de ventouse: G1/8"-F
Raccord du vide: G1/8"-F