

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi UR

Réf. article.:10.03.01.00512

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00512>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide End-of-Arm > Kits de préhension pour robot ECBPMi > ROB-SET ECBPMi UR

Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers



avec: CobotPump mini

pour: Robots universels


Type: UR3/5

contient: Ventouses

et: Vis

Degré d'évacuation: 60 %

Données de construction



Attribut	Valeur
Lk	120,50 mm
D	63 mm
D2	31,50 mm
D mk1	46 mm
D mk2	50 mm
G1	M4-F
G2	G1/4"-F
G3	
G4	M8-F
L	67,40 mm
L1	73,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	1,60 l/min
Degré d'évacuation	60 %
Tension DC	24V - DC
Puiss. nominale	7,20 W

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi UR

Réf. article.:10.03.01.00512

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00512>

Alimentation	0,30 A
Connexion électrique	Con coudé fem M8, 8 pol
Température de travail	0 ... 40 °C
Type de protection IP	IP 40
Poids	224 g
pour	Robots universels
Famille de produit	ROB-SET-ECBPM

Accessoires



SLG FSGA 2 102x57

Réf. article.:10.01.10.14043

Longueur L: 102 mm

Largeur B: 57 mm

Hauteur H: 57 mm

Type de vent.: FSGA

Nombre de ventouses: 2



SLG FSGA 3 102x102

Réf. article.:10.01.10.14042

Longueur L: 102 mm

Largeur B: 102 mm

Hauteur H: 57 mm

Type de vent.: FSGA

Nombre de ventouses: 3

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi UR

Réf. article.:10.03.01.00512

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00512>



SLG FSGA 4 102x75.3

Réf. article.:10.01.10.14041

Longueur L: 102 mm

Largeur B: 75,3 mm

Hauteur H: 57 mm

Type de vent.: FSGA

Nombre de ventouses: 4

Pièces de rechange



ECBPMi 24V-DC FK

Réf. article.:10.03.01.00500

Tension DC: 24V - DC

Alimentation: 0,3 A

Connexion électrique: Contact à ressort

Température de travail: 0 ... 40 °C

Capacité d'aspiration (max.): 1,6 l/min

Puiss. nominale: 7,2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.04530

Dimensions: 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Robots-Set ECBPMi

ROB-SET ECBPMi UR

Réf. article.:10.03.01.00512

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00512>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.14621

Dimensions: 20

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr