Pompe à vide

EVE-TR 10 AC3

Réf. article.:10.03.01.00137

https://www.schmalz.com/10.03.01.00137

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 10 AC3

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

- Alimentation: courant triphasé
- Niveau sonore: 60 dB(A)
- Voltage (50 Hz): D175-260V/Y300-450V
- Voltage (60 Hz): 200-300V o. 350-520V
- Capacité d'aspiration (50 Hz): 10 m³/h
- Capacité d'aspiration (60 Hz): 12 m³/h
- Vide (50Hz): -850 mbar
- Puiss. nominale 50 Hz: 0,37 kW
- Puiss. nominale 60 Hz: 0,45 kW
- Permission: UL
- Poids: 16 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G3	G1/2"-F
H	189 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	12 m³/h
Voltage (50 Hz)	D175-260V/Y300-450V
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 50 Hz	0,37 kW
Puiss. nominale 60 Hz	0,45 kW

Pompe à vide

EVE-TR 10 AC3

Réf. article.:10.03.01.00137

https://www.schmalz.com/10.03.01.00137

Alimentation	AC3
Alimentation	courant triphasé
Niveau sonore	60 dB(A)
Poids	16 kg
Type de protection IP	IP 54
Famille de produit	EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires

VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Réf. article.:10.03.01.00136

Diamètre extérieur D: 46 mm
Max. vide: -950 mbar
Filetage G1: G1"-M
Longueur L: 53,5 mm
Utiliser la construction: Pompe EVE
Dimensions: 10-40

MSS-K 1-1.6A

Réf. article.:10.04.04.00118

Utiliser la construction: PKZM0
Type de protection IP: IP 65
Plage de mesure: bar

Pompe à vide

EVE-TR 10 AC3

Réf. article.:10.03.01.00137

https://www.schmalz.com/10.03.01.00137



VST EVE-TR-10

Réf. article.:10.03.01.00132

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR
Dimensions: 10
contient: Jeu de palettes charbon
et: Filtre

VOL 15

Réf. article.:10.03.03.00113

Réservoir volume: 15 l
Hauteur H: 180 mm
Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pièces de rechange

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm
Diamètre extérieur D: 65 mm
Longueur L: 69,5 mm
Matière de filtrage: Papier
Utiliser la construction: Filtre à poussière STF
Dimensions: 3/4-IG

Pompe à vide

EVE-TR 10 AC3

Réf. article.:10.03.01.00137

https://www.schmalz.com/10.03.01.00137

FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10

Réf. article.:10.03.01.00021

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 10B+C-TR10



VST EVE-TR-10

Réf. article.:10.03.01.00132

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 10

contient: Jeu de palettes charbon

et: Filtre