

Pompe à vide

EVE-TR 10 AC

Réf. article.:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 10 AC

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien



Alimentation: Courant alternatif

Niveau sonore: 60 dB(A)

Voltage (50 Hz): 230V

Voltage (60 Hz): 230V

Capacité d'aspiration (50 Hz): 10 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 12 m³/h

Vide (50Hz): -850 mbar


Puiss. nominale 50 Hz: 0,37 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 0,44 kW

Permission: UL/CSA

Poids: 16 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G3	G1/2"-F
H	189 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	10 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	12 m³/h
Voltage (50 Hz)	230V
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 50 Hz	0,37 kW
Puiss. nominale 60 Hz	0,44 kW

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Pompe à vide

EVE-TR 10 AC

Réf. article.:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>

Alimentation	AC
Alimentation	Courant alternatif
Niveau sonore	60 dB(A)
Poids	16 kg
Type de protection IP	IP 54
Famille de produit	EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Réf. article.:10.03.01.00136

Diamètre extérieur D: 46 mm

Max. vide: -950 mbar

Filetage G1: G1"-M

Longueur L: 53,5 mm

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 10-40



MSS-K 2.5-4A

Réf. article.:10.04.04.00120

Utiliser la construction: PKZM0

Type de protection IP: IP 65

Plage de mesure: bar

Contactez Schmalz


Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Pompe à vide

EVE-TR 10 AC

Réf. article.:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>



VST EVE-TR-10

Réf. article.:10.03.01.00132

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 10

contient: Jeu de palettes charbon

et: Filtre



VOL 15

Réf. article.:10.03.03.00113

Réservoir volume: 15 l

Hauteur H: 180 mm

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pièces de rechange



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 65 mm

Longueur L: 69,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 3/4-IG

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Pompe à vide

EVE-TR 10 AC

Réf. article.:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>




FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10

Réf. article.:10.03.01.00021

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 10B+C-TR10



VST EVE-TR-10

Réf. article.:10.03.01.00132

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 10

contient: Jeu de palettes charbon

et: Filtre