Pompe à vide

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Réf. article.:10.03.01.00530

https://www.schmalz.com/10.03.01.00530

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

- Alimentation: courant triphasé
- Niveau sonore: 62 dB(A)
- Voltage (50 Hz): D290V/Y500V ±10%
- Voltage (60 Hz): D330V/Y575V ±10%
- Capacité d'aspiration (50 Hz): 25 m³/h
- Capacité d'aspiration (60 Hz): 30 m³/h
- Vide (50Hz): -850 mbar
- Puiss. nominale 50 Hz: 0,75 kW
- Puiss. nominale 60 Hz: 0,9 kW
- Construction: IE3:CAN
- Permission: UL
- Poids: 27,5 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	260 mm
B2	21 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-F
H	290 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	208 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30 m³/h
Voltage (50 Hz)	D290V/Y500V ±10%
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 50 Hz	0,75 kW
Puiss. nominale 60 Hz	0,90 kW

Pompe à vide

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Réf. article.:10.03.01.00530

https://www.schmalz.com/10.03.01.00530

Alimentation	AC3
Alimentation	courant triphasé
Construction	IE3:CAN
Niveau sonore	62 dB(A)
Poids	27,50 kg
Type de protection IP	IP 55
Famille de produit	EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires

VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Réf. article.:10.03.01.00136

Diamètre extérieur D: 46 mm
Max. vide: -950 mbar
Filetage G1: G1"-M
Longueur L: 53,5 mm
Utiliser la construction: Pompe EVE
Dimensions: 10-40

MSS-K 1.6-2.5A

Réf. article.:10.04.04.00119

Utiliser la construction: PKZM0
Type de protection IP: IP 65
Plage de mesure: bar

Pompe à vide

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Réf. article.:10.03.01.00530

https://www.schmalz.com/10.03.01.00530



VST EVE-TR-25

Réf. article.:10.03.01.00134

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR
Dimensions: 25
contient: Jeu de palettes charbon
et: Filtre

VOL 50

Réf. article.:10.03.03.00118

Réservoir volume: 50 l
Hauteur H: 235 mm
Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pièces de rechange

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm
Diamètre extérieur D: 65 mm
Longueur L: 69,5 mm
Matière de filtrage: Papier
Utiliser la construction: Filtre à poussière STF
Dimensions: 3/4-IG