

## Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 1.2 V 10

Réf. article.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à aiguilles > Préhenseurs à aiguilles SNG-AP > SNG-AP 10 1.2 V 10

### Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu




Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm

Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 6,0 bar

### Données de construction



| Attribut | Valeur    |
|----------|-----------|
| B        | 35 mm     |
| G1       | M5-F      |
| G4       | M5-F      |
| H        | 105,50 mm |
| H2       | 64,40 mm  |
| L        | 80 mm     |
| L2       | 22 mm     |
| W(E)     | 45 °      |
| X1       | 29 mm     |
| Y1       | 29 mm     |
| Z(NA)    | 10 mm     |

### Données techniques

| Attribut                              | Valeur          |
|---------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'aiguilles                    | 10              |
| Diamètre des aiguilles                | 1,20 mm         |
| Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
| Température de travail                | 5 ... 75 °C     |
| Position de montage                   | BEL             |
| Poids                                 | 225 g           |

### Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | [schmalz@schmalz.fr](mailto:schmalz@schmalz.fr)

## Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 1.2 V 10

Réf. article.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>

Fonction supplémentaire

Famille de produit

Course variable

SNG-AP

### Accessoires



#### BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00403

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille



#### HTS-A2 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00622

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE



#### HTS-A3 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00619

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

### Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | [schmalz@schmalz.fr](mailto:schmalz@schmalz.fr)

## Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 1.2 V 10

Réf. article.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>



### HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00666

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Connexion Profil: 2x vis M6

Dimensions: AP/AE

Version: En une seule pièce



### SET SNG AP-Sensor

Réf. article.:10.01.29.00400

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP-Sensor

contient: Capteur + matière de montage



### STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M

## Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | [schmalz@schmalz.fr](mailto:schmalz@schmalz.fr)

## Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 1.2 V 10

Réf. article.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>



### STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm



### VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

## Pièces de rechange



### ERS SNG-AP/AE 10

Réf. article.:10.01.29.00420

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm

## Contactez Schmalz


Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | [schmalz@schmalz.fr](mailto:schmalz@schmalz.fr)

## Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 1.2 V 10

Réf. article.:10.01.29.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00381>



### ERS SNG-AP/AE 10 1.2 10

Réf. article.:10.01.29.00408

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

contient: 2 cales d'aiguille montées

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm