

Électrovanne

EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.01.00068

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00068>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMV > EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé



Diamètre nominal: 5 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies


Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Filetage de connexion: G1/4"-F

Plage de pression (press. de service): bar

Consommation DC: 8 W

Données de construction



Attribut	Valeur
B	32 mm
D	56 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-F
G3	G1/4"-F
G5	M4-F
H	71 mm
H1	118 mm
L	46 mm
L1	76 mm
LG5	4,80 mm
X1	38 mm
Y1	24 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre nominal	5 mm
Commande de vanne	Sans courant, ouvert
Débit nominal	66,70 l/min
Débit nominal	4 m ³ /h

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Électrovanne

EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.01.00068

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00068>

Consommation DC	8 W
Tension DC	24V - DC
Temps de fermet.	20 ms
Poids	0,52 kg
Famille de produit	EMV

Accessoires



FAS 63x19 G1/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00060

Diamètre extérieur D: 63 mm

Longueur L: 19 mm

Filetage G1: G1/4"-M

Pièces de rechange



FAS 63x19 G1/4-AG

Réf. article.:10.05.01.00060

Diamètre extérieur D: 63 mm

Longueur L: 19 mm

Filetage G1: G1/4"-M