

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 52 SI-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00585

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00585>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 52 SI-55 N018

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 52


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
d2	24,60 mm
D1	52 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
H	48,70 mm
H2	13 mm
Z (Course)	25 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	28,52 N
Force de rupt.	96 N
Volume	37,59 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Dimensions	52
Famille d'insert	N 018
Nombre de soufflets	2,50

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 52 SI-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00585

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00585>

Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	22,90 g
Famille de produit	FG

Accessoires



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.06.01065

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 4 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.06.01066

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium