Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 33 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00091

https://www.schmalz.com/10.01.06.00091

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

- Dimensions: 33
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Propri: FDA-compatible
- Matière: Aluminium
- Raccord: G1/4"-M
- Nombre de soufflets: 1,5
- Raccord du vide: G1/4"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	17 mm
Dmax(S)	38 mm
dn	4,40 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-M
H	31 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	9 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Dimensions	33
Nombre de soufflets	1,50
Raccord	G1/4-AG
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Volume	4,75 cm^3

Contactez Schmalz
Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 33 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00091

https://www.schmalz.com/10.01.06.00091

Force d'aspir.	13,60 N
Force de rupt.	39,60 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Poids	16 g
Famille de produit	FSGA

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires

SPI 32 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03287

Dimensions: 32
Matière: Polyétheréthercétone

Pièces de rechange



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.06.01065

Famille d'insert: N 018
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur L1: 28,8 mm
Longueur utile: 4 mm
Diamètre nominal dn: 4,4 mm
Largeur des appartements SW2: 5 mm
Matière: Aluminium

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 33 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00091

https://www.schmalz.com/10.01.06.00091

FGA 33 SI-55 N018

Réf. article.:10.01.06.00126

Dimensions: 33
Matière: Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
Propri: FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1,5