Ventouse plate (ovale)

SGO 30x10 HT1-60 N022

Réf. article.:10.01.05.00438

https://www.schmalz.com/10.01.05.00438

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

- Dimensions (LxB): 30 x 10
- Matière: Matière haute température HT1
- Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A
- Propriété de la matière: laisse peu de marque

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	2,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	12,20 N
Dimensions (LxB)	30 x 10
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	1,10 g

Contactez Schmalz
Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ovale)

SGO 30x10 HT1-60 N022

Réf. article.:10.01.05.00438

https://www.schmalz.com/10.01.05.00438

Famille de produit	SGO

Accessoires

SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00124

Filetage G1: G1/8"-M
Longueur L1: 18,5 mm
Longueur utile: 5 mm
Diamètre nominal dn: 3,5 mm
Matière: Aluminium



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00123

Filetage G1: G1/8"-F
Longueur L1: 18,5 mm
Longueur utile: 13 mm
Diamètre nominal dn: 3,5 mm
Matière: Aluminium