

Ventouse plate (ovale)

SGO 45x15 SI-HD-65 N023

Réf. article.:10.01.05.01038

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01038>


Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées



Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	16,50 mm
Bs	14,40 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	3 mm
Dk	15,50 mm
Lmax(S)	46 mm
Ls	44,40 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Course)	2 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	28,20 N
Matière	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	6,40 g
Famille de produit	SGO

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ovale)

SGO 45x15 SI-HD-65 N023

Réf. article.:10.01.05.01038

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01038>

Accessoires



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00122

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00121

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium