

## Ventouse plate (ronde)

PFG 10 NBR-CO-55 N004

Réf. article.:10.01.01.10066

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10066>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > PFG 10 NBR-CO-55 N004

### Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses




Dimensions: 10

Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d          | 4 mm     |
| d1         | 6 mm     |
| Dk         | 8,70 mm  |
| Dmax(S)    | 11,50 mm |
| Ds         | 10 mm    |
| H          | 7,50 mm  |
| H2         | 2 mm     |
| H3         | 4 mm     |
| Z (Course) | 1,40 mm  |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Force d'aspir.                    | 4 N                               |
| Volume                            | 0,15 cm <sup>3</sup>              |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm                          |
| Dimensions                        | 10                                |
| Famille d'insert                  | N 004                             |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR conducteur |
| Dureté de la matière [Shore A]    | 55 Shore A                        |

### Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | [schmalz@schmalz.fr](mailto:schmalz@schmalz.fr)

## Ventouse plate (ronde)

PFG 10 NBR-CO-55 N004

Réf. article.:10.01.01.10066

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10066>

Poids 0,30 g

Famille de produit PFG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Accessoires



#### SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03528

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 17 mm

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Réf. article.:10.01.01.03520

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 16 mm

Matière: Aluminium

### Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | [schmalz@schmalz.fr](mailto:schmalz@schmalz.fr)

## Ventouse plate (ronde)

PFG 10 NBR-CO-55 N004

Réf. article.:10.01.01.10066

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10066>



### SA-NIP N004 M5-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03526

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 13,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



### SA-NIP N004 M5-IG DN200

Réf. article.:10.01.01.03518

Filetage G1: M5-F

Longueur L1: 14 mm

Longueur utile: 10 mm

Matière: Aluminium