

Ventouse plate (ronde)


SGP 35 NK-40 N034

Réf. article.:10.01.01.00788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00788>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SGP 35 NK-40 N034

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.




Dimensions: 35

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	10 mm
Dk	16,50 mm
Dmax(S)	35 mm
Ds	30,20 mm
H	23,50 mm
H2	14,80 mm
Z (Course)	0,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	31 N
Volume	2,80 cm ³
Dimensions	35
Famille d'insert	N 034
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40 Shore A

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SGP 35 NK-40 N034

Réf. article.:10.01.01.00788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00788>

Poids	6,40 g
Famille de produit	SGP

Accessoires



SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

Réf. article.:10.01.01.00820

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N034 G1/4-IG DN550

Réf. article.:10.01.01.00819

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr