

Ventouse à soufflets (rondes)

SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.04398

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04398>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses SFF / SFB1 > SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles




Dimensions: 15

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
d2	4,70 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7,50 mm
H	22 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	4 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1 N
Volume	0,80 cm ³
Dimensions	15
Nombre de soufflets	1,50
Matière	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Famille de produit	SFB1

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (rondes)

SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.04398

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04398>

Pièces de rechange



SFB1 15 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.06.04374

Dimensions: 15

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5



SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr