Ventouse plate (ronde)

SFF 25 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13748

https://www.schmalz.com/10.01.01.13748

Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles

- Dimensions: 25
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Nombre de soufflets: 0

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13,80 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,20 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Course)	1,70 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	18,50 N
Volume	1,15 cm^3
Dimensions	25
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Famille d'insert	SC 040

Contactez Schmalz
Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SFF 25 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13748

https://www.schmalz.com/10.01.01.13748

Poids	1,80 g
Famille de produit	SFF

Accessoires

SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040
Raccord: G1/8"-M
Longueur L1: 20,2 mm
Longueur utile: 6 mm
Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040
Raccord: G1/8"-F
Longueur L1: 20,7 mm
Longueur utile: 14 mm
Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Pièces de rechange

Ventouse plate (ronde)

SFF 25 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13748

https://www.schmalz.com/10.01.01.13748

SC 040 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.04346

Géométrie de raccordement: 040
Raccord du vide: M5-M
Longueur utile: 5 mm
Diamètre nominal dn: 1,8 mm