

Ventouse plate (ronde)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SFF 20 EPDM-45 SC040

Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles




Dimensions: 20

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 0

Datos de diseño



| Atributo | Valor |
|------------|----------|
| Dmax(S) | 21 mm |
| Dk | 13,40 mm |
| Ds | 20 mm |
| d | 7,50 mm |
| d1 | 10,40 mm |
| H | 12,80 mm |
| H2 | 4,70 mm |
| H3 | 6,80 mm |
| Z (Course) | 1,30 mm |

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|-----------------------------------|----------------------|
| Force d'aspir. | 11,60 N |
| Volume | 0,81 cm ³ |
| Dimensions | 20 |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Matière | EPDM |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
| Famille d'insert | SC 040 |

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>

| | |
|--------------------|--------|
| Poids | 1,40 g |
| Famille de produit | SFF |

Accesorios



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Piezas de repuesto

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>



SC 040 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04346

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: M5-M

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm