Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4f 40 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03265

https://www.schmalz.com/10.01.06.03265

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales surfaces inégales

- Dimensions: 40
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Nombre de soufflets: 4,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	15,30 mm
D1	31,60 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
H	52 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Course)	18 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	6,80 N
Force d'aspir. de -400 mbar	13,60 N
Force d'aspir.	20,40 N
Volume	15,12 cm^3
Dimensions	40
Famille d'insert	SC 080

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4f 40 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03265

https://www.schmalz.com/10.01.06.03265

Nombre de soufflets	4,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	11,30 g
Famille de produit	SPB4f

Accessoires

SC 080 NPT1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03662

Géométrie de raccordement: 080
Raccord du vide: NPT1/4-M
Longueur L1: 32,2 mm
Longueur utile: 7,5 mm
Diamètre nominal dn: 8 mm

SC 080 NPT1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03663

Géométrie de raccordement: 080
Raccord du vide: NPT1/4-F
Longueur L1: 32 mm
Longueur utile: 17,5 mm
Diamètre nominal dn: 10,3 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4f 40 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03265

https://www.schmalz.com/10.01.06.03265

SC 080 NPT3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03664

Géométrie de raccordement: 080
Raccord du vide: NPT3/8-M
Longueur L1: 32,4 mm
Longueur utile: 7,5 mm
Diamètre nominal dn: 10,3 mm

SC 080 NPT3/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03665

Géométrie de raccordement: 080
Raccord du vide: NPT3/8-F
Longueur L1: 32 mm
Longueur utile: 17,5 mm
Diamètre nominal dn: 10,3 mm

SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00320

Diamètre extérieur D: 17 mm
Longueur L: 0,8 mm
Matière: Laiton / Inox
Porosité: 103 µm